



## Momentové klíče s přepínatelnou ráčnou, Typ: 1000-3/4



### Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 656210 1000-3/4 |
| GTIN           | 4013288193261   |
| Třída artiklu  | 63F             |

### Popis

#### Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou se 45 zuby. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty je zajištěno slyšitelným a hmatovým zaklapnutím při dosažení hodnoty stupnice a s dobrou čitelností na hlavním a jemném měřítku. Zřetelně slyšitelný a hmatatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu. Pro utahování doprava. **Měrná jednotka: Nm, lbfft.**

#### Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

#### Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

#### Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty **pouze při utahování doprava:  $\pm 3\%$ .**

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

$L$  = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

### Technický popis

|             |    |
|-------------|----|
| Kalibrování | O1 |
|-------------|----|

## Technický list

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Maximální utahovací moment            | 1000 Nm                          |
| Rozsah utahovacích momentů            | 200 - 1000 Nm                    |
| Měření                                | Krouticí moment                  |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný                     |
| Signalizace spuštění                  | akustický                        |
| Signalizace spuštění                  | haptický                         |
| Upínací 4hran                         | 3/4 palec                        |
| Feedback                              | akustický signál                 |
| Měřicí technika                       | mechanické                       |
| Princip vypínání                      | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Dělení stupnice, 1 dílek =            | 1 Nm                             |
| Přesnost měření utahovacího momentu   | ±3 %                             |
| Ukazatel                              | analogová                        |
| Data lze protokolovat                 | ne                               |
| Typ připojení                         | Hnací čtyřhran (pro ráčnu)       |
| Přepínatelné rozlišení                | Nm                               |
| Přepínatelné rozlišení                | lbfft                            |
| Protokol o zkoušce                    | Zkušební protokol výrobce        |
| Nastavení hodnoty vypínání            | s nastavovací stupnicí           |
| Celková délka L                       | 1600 mm                          |
| Nastavení utažení                     | Utahování doprava                |
| Hmotnost                              | 8000 g                           |
| Norma                                 | DIN EN ISO 6789                  |
| Funkce zalomení                       | ne                               |
| Funkce slipr                          | ne                               |
| QuickRelease / funkce rychlé výměny   | ne                               |
| Vlečná ručička                        | ne                               |
| Druh produktu                         | Momentové klíče                  |

## Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/656210-1000-3/4>

---