

AEG

Přímočará pila, Typ: STEP100X



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078213 STEP100X
GTIN	4002395136513
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Robustní a univerzálně použitelné přímočaré pily s kovovou skříní převodovky a ochranou proti přetížení.

Přímočará pila 700 W s variabilní předvolbou otáček a výměnou pilového listu bez použití náradí.

• **Přípojka pro systém odsávání prachu.**

Rychloupínací systém FIXTEC pro výměnu pilového listu během několika sekund a **možnost zapnutí kyvného zdvihu** pro optimální výkon řezu a odvádění třísek při sníženém opotřebení pilového listu.

Rozsah dodávky:

Včetně ochrany proti vytrhávání třísek.

Včetně 2 × pilového listu, odsávacího adaptéru, kluzného dna, síťového kabelu 4 m, přepravního kufru.

Upozornění:

Pilové listy pro přímočaré pily naleznete pod č. 5888400 – 5888551.

Technický popis

Konstrukce	Tvar třmenu
Maximální tloušťka řezání dřeva	100 mm

Technický list

Frekvence sítě	50 Hz
Hmotnost	2,3 kg
Jmenovité napětí	230 V
Kyvný zdvih	4násobný
Zvláštní znaky	univerzální použití
Maximální vibrace dle EN	10,5 m/s ²
Označení výrobce	STEP100X
Počet zdvihů	1000 - 3200 min ⁻¹
Příkon	700 W
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální tloušťka řezání oceli	10 mm
Výměna nástroje bez použití nástroje	ano, systém FIXTEC
Druh produktu	Pila