

AEG

Rázový utahovák, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.

- **Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.**
- **2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanismem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.**
- **Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.**

Sub-kompaktní vrtací šroubováky pro maximální produktivitu a ergonomii uživatele. Vhodné k použití ve stísněných prostorech.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073841 – č. 073848.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hmotnost	1,4 kg
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²

Technický list

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	32 Nm
Obal	Přepravní kufřík
Označení výrobce	BSB 18SBL2-202C
Typické použití	Heavy Duty
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Konstrukce motoru	Bezkartáčový
Počet obsažených akumulátorů	2
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1750 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem