

AEG

Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák, maximální Ø šroubu M16, upínač nástrojů, vnější čtyřhran 1/2 palce



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.

- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Rukojeť s povrchem Softgrip.**
- **Spona na popruh.**
- **Nastavení utahovacího momentu ve 4 stupních včetně funkce AutoStop k optimálnímu dotažení a povolení kolových matic.**
- **Bezkartáčový motor.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod číslem 073841–073848

Technický popis

Typické použití	Heavy Duty
Hmotnost	3,05 kg

Technický list

Maximální utahovací moment	1220 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	BSS 18HTF12BL-0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet rázů	0 - 1900 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Druh produktu	Rázový utahovák