

LOCTITE**Vlákno na těsnění závitů, 160 m, ID výrobce: 55**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083312 55
GTIN	4002872013986
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Netvrdnoucí vlákno na těsnění závitů, okamžitá těsnost, schválené DVGW / KTW, WRC.

Použití:

Těsnicí vlákno na závity pro plasty a kovy na úseku topení a sanity.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 55
Pro velikost palcových závitů	4 palec
Pro velikost závitů M až	M110

Rozsah teplot pro použití	-55 - 130 °C
Trvanlivost od data výroby	59 měsíc
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Kov
Délka	160 m
Barva	bílá
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Chemický základ	PA Multifilament
Vlastnost	bez vytvrzení
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Atribut názvu produktu	160 m
Druh produktu	Těsnicí páska