



Kombinovaný frézovací trn, SK 50 A = 55, Ø trnu d1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302520 16
GTIN	4250122600817
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

S lícovaným perem – pro frézy **s podélnou drážkou**, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Obvodová házivost: $\leq 6 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 55 mm

Celková délka L: 199 mm

Délka frézovacího trnu L_3 s unášecím kroužkem: 17 mm

Délka frézovacího trnu L_4 : 27 mm

Závit M: M24

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 16

Technický popis

Celková délka L	199 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16
Délka frézovacího trnu L_3 s unášecím kroužkem	17 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Délka vyložení rozměr A	55 mm

Délka frézovacího trnu L_4	27 mm
\varnothing trnu d_1	16 mm
Závit M	M24
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Upínací $\varnothing D_1$	16 mm
Upnutí	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Upínací šroub frézy Pro \varnothing trnu 16 mm	309860 16
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Upínací klíč ER 1/2 palce – OK25 Pro kleštinové upínače ER 16	309720 16
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Upínací klíč ER 1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 16	309700 16
Speciální klíč Pro \varnothing trnu 16 mm	309840 16

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 16	309680 16
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 16 mm	309870 16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50