

**Upínací trn, SK 40, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302420 16
GTIN	4250122600275
Třída artiklu	36E

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	63 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Závit M	M16
Celková délka L	156 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitoutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
	308801 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícování mutěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé
kužely 40

308740 40

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16
mm

309900 16