



Rázový utahovák 12 V, akumulátorový rázový utahovák, vhodné pro ocel



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.
- Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.
- Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.
- Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečné řízení výkonu.
- DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.

S pojistným kroužkem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 – 073840.

Technický popis

Technický list

Počet rázů 3. stupně	0 - 3300 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	12 V
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet rázů 2. stupně	0 - 3000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 1. stupně	542 Nm
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	2
Hmotnost	1 kg
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Označení výrobce	M12FCIWF12G3-502X
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Typické použití	Heavy Duty
Počet rázů 1. stupně	0 - 1500 min ⁻¹
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Druh produktu	Rázový utahovák