

**Korunkový vrták HSS hloubka řezu 55 mm, TiAlN, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118822 20
GTIN	4069515029476
Třída artiklu	12D

Popis**Provedení:**

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon Ø **19 mm**.

HSS se speciálním povlakem TiAlN pro zlepšené řezné vlastnosti (zamezení navařování materiálu).

Použití:

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

Rozsah dodávky:

Bez vyhazovacího kolíku.

Upozornění:

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).

Technický popis

Ø stopky	19,05 mm
Hloubka řezu	55 mm
Jmenovitý Ø D _c	20 mm
Celková délka L	85,5 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma

Stopka	stopka Weldon
Druh produktu	Vrták korunkový

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
GG	vhodný		
GGG	vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		