

**Korunkový vrták HSS hloubka řezu 55 mm, TiAlN, Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 118822 16     |
| GTIN           | 4069515029445 |
| Třída artiklu  | 12D           |

**Popis****Provedení:**

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon Ø **19 mm**.

**HSS se speciálním povlakem TiAlN** pro zlepšené řezné vlastnosti (zamezení navařování materiálu).

**Použití:**

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** vyhazovacího kolíku.

**Upozornění:**

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).

**Technický popis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub> | 16 mm         |
| Ø stopky                   | 19,05 mm      |
| Celková délka L            | 85,5 mm       |
| Hloubka řezu               | 55 mm         |
| Povlak                     | TiAlN         |
| Řezný materiál             | HSS           |
| Norma                      | Výrobní norma |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Stopka        | stopka Weldon   |
| Druh produktu | Vrták korunkový |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty               | vhodný          |                |         |
| Hliník (krátké třísky)       | vhodný          |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| GG                           | vhodný          |                |         |
| GGG                          | vhodný          |                |         |
| Uni                          | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                   | vhodný          |                |         |
| mokrý min.                   | omezené použití |                |         |
| suché                        | vhodný          |                |         |