

Garant**Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, TiAlN, Ø DC: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118782 19
GTIN	4069515028844
Třída artiklu	11F

Popis**Provedení:**

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon Ø **19 mm**.

TK se speciálním povlakem TiAN – dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.

Použití:

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

Rozsah dodávky:

Bez vyhazovacího kolíku.

Upozornění:

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).

Technický popis

Ø stopky	19,05 mm
Celková délka L	74,5 mm
Jmenovitý Ø D _c	19 mm
Hloubka řezu	35 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Stopka	stopka Weldon
Druh produktu	Vrták korunkový

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	vhodný		
GG	vhodný		
GGG	vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		