

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, pravá, pro CN.. Vyměnitelné břitové destičky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265100 40/12
GTIN	4069515031738
Třída artiklu	29E

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060–265076.

Technický popis

Středové přesazení L_3	27 mm
Velikost destiček	12 mm
Podložka	269005 22
Celková délka L	33 mm
Série	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Šroub pro podložku	269013 9
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm

Technický list

Upínka	259038 21
Šroub pro upínací příložku	259021 8
Ø stopky D _s	40 mm
Počet chladicích kanálů	3
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265100-40/12>