



Rázový utahovák, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074801 IDS18V200T
GTIN	4053423301106
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Průmyslový rázový utahovák s konstantní předvolbou výstupního utahovacího momentu.

- **Specifický utahovací moment v 9 stupních s konzistencí $\pm 15\%$ u každého šroubu.**
- **Kontrolka utažení.**
- **Spínač s Hallovým snímačem s dlouhou životností: Maximalizace spínacích cyklů pro 2-5krát delší životnost ve srovnání s běžnými výrobky.**
- **Rozlišení krouticího momentu (vypínací moment, maximální krouticí moment, uvolňovací moment).**
- **Procesní bezpečnost: Funkce uzamčení nastavení krouticího momentu prostřednictvím připojení NFC (s Pro360) pro zajištění procesní bezpečnosti.**
- **Connectivity enabled for Process Controll (OK/NOK recording, funkce počítání šroubů).**
- **Usnadnění obsluhy: Stavová LED kontrolka dokončeného utažení, akustický signál.**
- **Komfort ovládání: Úzká rukojeť optimalizovaná pro průmyslové použití (bez měkké rukojeti).**
- **Standardizovaná platforma baterií pro nářadí EXACT se spojkou Bosch.**
- **Zvýšená životnost a nižší hlučnost díky automatickému vypínání.**
- **Možnost uchycení závěsných háků.**
- **Cílová skupina: Automobilový průmysl, těžké strojírenství, železnice.**

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Hmotnost	1,2 kg
Maximální vibrace dle EN	11,6 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	IDS 18V-200 T
Volnoběžné otáčky	0 - 2500 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typické použití	Heavy Duty
Počet rázů	0 - 3500 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální utahovací moment	300 Nm
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Druh produktu	Rázový utahovák