



Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Konzistentní, spolehlivé a cenově dostupné chytré řešení 18 V pro průmyslové montážní linky.

- **Přesná spojka:** Při dosažení nastaveného utahovacího momentu nedochází k přetáčení. (Tím se snižuje opotřebení spojky).
- **Průmyslová ergonomie:** Extrémní kompaktnost pro vysokou flexibilitu. Optimalizovaná velikost rukojeti a nízká hmotnost pro průmyslovou montáž.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Typické použití	Heavy Duty
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Napětí akumulátorů	18 V

Technický list

Hmotnost	0,7 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Volnoběžné otáčky	0 - 1400 min ⁻¹
Označení výrobce	IRS 18V-30 P-HX
Hnací profil upínače nástrojů	Vnitřní šestihran
Maximální utahovací moment	30 Nm