



Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074800 ISR18V30P
GTIN	4053423254853
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Konzistentní, spolehlivé a cenově dostupné chytré řešení 18 V pro průmyslové montážní linky.

- **Přesná spojka: Při dosažení nastaveného utahovacího momentu nedochází k přetáčení. (Tím se snižuje opotřebení spojky).**
- **Průmyslová ergonomie: Extrémní kompaktnost pro vysokou flexibilitu. Optimalizovaná velikost rukojeti a nízká hmotnost pro průmyslovou montáž.**

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Volnoběžné otáčky	0 - 1400 min ⁻¹
Hmotnost	0,7 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion

Technický list

Typické použití	Heavy Duty
Označení výrobce	ISR 18V-30 P
Maximální vibrace dle EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Počet obsažených akumulátorů	0
Hnací profil upínače nástrojů	Rychloupínací sklíčidlo
Maximální utahovací moment	30 Nm