

Garant**Frézovací tělísko GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: AF0324****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	546906 AF0324
GTIN	4069515032070
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

TK malé technické frézy s Ø stopky 3 mm. S vodící plochou na špičce. Precizní odjehlování bez poškození obrobku.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Série	Master Uni
Popis tvaru	válec s vodící plochou
Délka hlavy	24 mm
Ø hlavy	3 mm
Ø stopky	3 mm
Celková délka	40 mm
Řezný materiál	TK
Dlouhá stopka	ne
Druh produktu	technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Technický list

Al Mg	omezené použití
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
Uni	vhodný