



Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074052 GDS18750C
GTIN	4059952655147
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Výjimečný výkon bez kabelů: Rázový utahovák 3/4" s vysokým trakčním výkonem díky bezkartáčové technologii BITURBO.

- **Silný rázový utahovák s utahovacím momentem 1600 Nm a uvolňovacím momentem 2200 Nm.**
- **Režim automatického uvolnění šroubu Auto Bolt Release (ABR) zajišťuje pohodlnou manipulaci tím, že zabrání pádu a ztrátě kovových šroubů nebo matic.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	8 Ah
----------------------	------

Technický list

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Označení výrobce	GDS 18V-750 C
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální vibrace dle EN	13,5 m/s ²
Hmotnost	2,1 kg
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Typické použití	Heavy Duty
Maximální otáčky 2. stupně	3000 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Počet rázů	0 - 3000 min ⁻¹
Maximální otáčky 1. stupně	1500 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment tvrdý	750 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Rázový utahovák