



Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V-8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077120 18V-8
GTIN	4053423323801
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Extrémně výkonná akumulátorová úhlová bruska 18 V s kompaktní konstrukcí.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073866.

Technický popis

Zastavení zpětného rázu	ano
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální hloubka řezu	34 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost	2,3 kg
Jemný rozběh	ano
Maximální vibrace dle EN	7 m/s ²

Technický list

Ochrana proti přepětí	ano
Označení výrobce	GWS 18V-8
Samočinné vypínání	ne
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Druh produktu	Úhlová bruska