



Rázový utahovák, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.**
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

S bezkartáčovým motorem EC.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky a s L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – č. 073866.

Technický popis

Vhodné pro materiál	Kov
---------------------	-----

Typické použití	Strong
Hmotnost	1,1 kg
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký	31 Nm
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Maximální počet rázů	27000 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	11 m/s ²
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 605 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	0
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální otáčky 2. stupně	2300 min ⁻¹
Označení výrobce	GSB 18V-65
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	1,5 m/s ²
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem