



Elektronická úhlová bruska GWS, pro Ø kotouče 125 mm, s blokováním opakovaného rozběhu



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Úhlová bruska 115 mm o výkonu **720 W** s malým obvodem rukojeti nabídne optimalizovanou ergonomii pro práci, která vás neunaví.

• **Předvolba otáček umožňuje nejrůznější možnosti využití.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	1,9 kg
Příkon	720 W
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální hloubka řezu	28 mm
Rozsah otáček	2800 - 11000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	6,5 m/s ²
Frekvence sítě	50 Hz

Technický list

Označení výrobce	GWS 7-115E
Maximální Ø kotouče	115 mm
Jmenovité napětí	230 V
Druh produktu	Úhlová bruska