

uvex

Ochranná helma uvex pronamic B-WR, Barva: BLUE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097706 BLUE
GTIN	4031101960135
Třída artiklu	04U

Popis

Provedení:

Pronamic znamená optimální ochranu (**protection**) a dynamiku (**dynamic**): Lehká skořepina helmy z HDPE (High Density polyethylen) se **třemi variabilně nastavitelnými větracími otvory** pro maximální odvětrání. Optimalizovaná geometrie čelenky a velká podpěra krku zajišťují mimořádně pohodlné nošení. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chrániči na helmu a lampami na helmu. **Odolný proti mrazu do -30 °C** a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).

- **6bodový pás**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko z koženky**
- **Přímý tvar**
- **S otočným uzávěrem a velkou podpěrou krku**

Použití:

Průmysl, stavebnictví, montáže

Norma:

DIN EN 397

Technický popis

Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
----------------	-------------------

Technický list

Barva	modrá
Série	uvex pronamic
Velikost	51 - 65 cm
Hmotnost	406 g
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30°C
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Materiál skořepiny helmy	HDPE
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma