

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, pravá, pro CC.. Vyměnitelné břitové destičky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265202 40/12
GTIN	4069515032254
Třída artiklu	29E

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060–265076.

**Technický popis**

Šroubek pro vyměnitelné destičky	269028 49
Velikost destiček	12 mm
Podložka	269005 23
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Série	Master Mute
Celková délka L	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	50 mm

Šroub pro podložku	269013 9
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Počet chladicích kanálů	3
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací hlava

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265202-40/12>