



Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity S ráčnou a magnetem, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676564 1
GTIN	4013288233936
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Obzvláště malá, ergonomická 2složková rukojeť Kraftform s držákem bitů 1/4 palce pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel. Snadno ovladatelný přepínací kroužek. Povolte a utáhněte šroub, i když nevykazuje odpor, „vířením“. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 675520 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 1 ks č. 675550 vel. TX15; TX20; TX25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks 0,8x5,5 mm

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Celková délka	69 mm
Bitový upínač	D 6,3
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo	ano

Technický list

S ráčnovou rukojetí	ano
S teleskopickou stopkou	ne
Včetně bitů	ano
Integrovaný zásobník bitů	ano
Druh produktu	Bitový nástroj