



Sada montážních šroubováků s funkcí ráčny, Počet přepážek: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667406 7
GTIN	4013288234070
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí. **6hranné čepele** ze speciální oceli se zvláštní houževnatostí při vysoké tvrdosti. Povrch nicromatt chromovaný, špičky ocelově šedé.

S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel. Snadno ovladatelný přepínací kroužek. Povolte a utáhněte šroub, i když nevykazuje odpor, „vířením“.

Obsah:

1 plochá čepel: 4×0,6 / 6×1

1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2

1 čepel Pozidriv: vel. 1 / vel. 2

1 6-hranná čepel: 4 / 5 mm

2 čepele pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Rukojeť Kraftform s ráčnou: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního skládacího pouzdra.

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Celková délka	175 mm
Délka čepele	100 mm
Počet dílů	7
S funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Šroubováky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/667406-7>