



Sada bitů „Tool-Check PLUS“ s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi pro nástrčné klíče 39dílná, Počet přepážek: 39



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676172 39
GTIN	4013288234896
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 1; 3 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 1 ks vel. 1; 3 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks. vel. 1,0x5,5 mm
 Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: Po 1 ks. vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
 Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový upínač bitu
 Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K
 Držák šroubováků: 1 ks
 Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645 vel. 1/4

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv

Technický list

Unášecí profil	Šroubovák 6hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč, 6hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Označení výrobce	Tool-Check PLUS
Počet dílů	39
Ovládací nástroj	Ráčna na bity 1/4 palce
Ovládací nástroj	Držák šroubováků
Druh produktu	Bitový nástroj