



Kufr na nářadí XL 2 Trolley electric 60-dílné, Počet přepážek: 60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680110 60
GTIN	4010995457952
Třída artiklu	66H

Popis

Provedení:

Vozík XL 2 Trolley nabízí optimální úložný prostor a pružné možnosti organizace ke všestrannému použití. Díky 92 smyčkám, dvěma zásuvným modulům, přihrádce na dokumenty a na malé díly a možnostem individuálního uspořádání dna zajišťuje pořádek a rychlý přístup k nástrojům. Ergonomické a izolované šroubovací nástroje k bezpečné práci na elektrických zařízeních, testované podle **IEC 60900**.

- **Pohodlná přeprava:** extra dlouhá teleskopická rukojeť a kolečka s plynulým chodem pro snadnou přepravu.
- **Spolehlivé:** plynové tlakové tlumiče zabraňují nechtěnému zabouchnutí a chrání prsty.
- **Robustní:** Vyrobeno z odolného polypropylenu (PP), ideální na letecké cestování díky ventilu k vyrovnání tlaku vzduchu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Šroubovák VDE plochý: Po 1 ks vel. 3,5; 4,0; 5,5 mm

Šroubovák VDE na šrouby Phillips: Po 1 ks vel. PH1; PH2

Elektrikářský skládací metr 2 m metrický: 1 ks

Elektrická vodováha 400 mm: 1 ks

Technický list

Šroubovák VDE se zásobníkem na bity, kombinovaný se 4 slimBits: 1 ks
Krimpovací kleště pro dutinky: 1 ks. 0,08–16 mm²
Sada kolíkových klíčů 9dílná, šestihranná hlava držáku; matně chromovaná: 1 ks
VDE odizolovací univerzální nástroj na kulatý kabel 125 mm: 1 ks
Kombinované kleště VDE s extra dlouhým břitem 180 mm: 1 ks
Stranové štípací kleště 160 mm, VDE: 1 ks
Kulaté kleště s čelistmi VDE s přímočarým břitem 200 mm: 1 ks
Sortiment bitů 31dílný, smíšený, pro Phillips; pro Pozidriv; pro drážku: 1 ks
Kabelová řezačka s otevírací pružinou, kterou lze zapnout a vypnout, v blistru 210 mm: 1 ks
Kufr na nářadí XL 2 Trolley, prázdný: 1 ks

Technický popis

Výška	440 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Šířka	520 mm
Hloubka	277 mm