



## Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i-wi Rozlišení 0,0001 mm, Rozsah měření: 12,5mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434660 12,5   |
| GTIN           | 4059192066529 |
| Třída artiklu  | 43A           |

### Popis

#### Provedení:

Vysoce přesný digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí díky jednoznačným barevným LED diodám a symbolům displeje ke klasifikaci hodnot měření. Přední strana z tvrzeného skla s dotykovými ovládacími panely, displej lze otáčet o 280°.

S obousměrným výstupem dat a integrovaným rádiovým systémem i-wi pro snadný bezdrátový přenos naměřených dat do každého PC.

#### Funkce:

PŘEDNASTAVENÍ (3 hodnoty), meze tolerance a varování (3 tolerance), barevný LED displej v závislosti na režimu: Limity Dobré/Výmět/Přepřacování/Varování, ABS (zobrazení lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDNASTAV.), faktor (koeficient pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (obecný zámek kláves v menu), DATA (přenos dat)/HOLD (zmrazení naměřené hodnoty). IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2450.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

### Technický popis

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Upínací stopka Ø h6                      | 8 mm                       |
| Počet obsažených baterií                 | 1                          |
| Přepínatelný odečet                      | 0,00001 palec              |
| Měřicí síla                              | 0,65 – 0,90 N              |
| Odchylka měření E MPE (rozsah měření)    | 0,0018 mm                  |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi         |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2450              |
| Ø pouzdra                                | 58,4 mm                    |
| Ochranná třída IP                        | IP 42                      |
| Přepínatelný odečet                      | 0,0001 mm                  |
| Rozsah měření                            | 0 - 12,5 mm                |
| Kalibrování                              | C1                         |
| Tloušťka pouzdra                         | 35,8 mm                    |
| Oko na zadní straně úchylkoměru          | ne                         |
| Norma                                    | Výrobní norma              |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce                 |
| Výška číslic                             | 11 mm                      |
| Rozhraní                                 | Digimatic rozhraní         |
| Rozhraní                                 | USB rozhraní               |
| Rozhraní                                 | Rádiový systém MAHR i-wi   |
| Zajištění hodnot měření                  | Systém MAHR Reference-Lock |
| Funkce Preset                            | ano                        |
| Měřicí technika                          | digitální                  |
| Druh produktu                            | Úchylkoměr                 |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434660-12,5>

