

Mahr

**Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním rozlišení 0,01 mm,
Rozsah měření: 25mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434311 25
GTIN	4059192066550
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj).

Přední část z tvrzeného skla s **dotykovými panely bez opotřebení**, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný. IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

Technický list

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Kalibrování	C1
Ochranná třída IP	IP 42
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Ø pouzdra	58,4 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	0,65–1,15 N
Počet obsažených baterií	1
Tloušťka pouzdra	35,8 mm
Rozsah měření	25 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru	ne
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr