

Mahr

Digitální číselníkový úchylkoměr IP64 s dotykovým ovládáním Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434317 12,5
GTIN	4059192066475
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerance (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj).

Přední část z tvrzeného skla s **dotykovými panely bez opotřebení**, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný. IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

Technický list

Ochranná třída IP	IP 64
Přepínatelný odečet	0,0005 mm
Ø pouzdra	58,4 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,004 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	0,65–0,90 N
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Tloušťka pouzdra	35,8 mm
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	C1
Přepínatelný odečet	0,00002 palec
Oko na zadní straně úchylkoměru	ne
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr