



## Prodloužení DUO-LOCK válcové TK Válcová stopka, DUO-LOCK rozhraní: DL12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	220377 DL12
GTIN	4034221193681
Třída artiklu	10N

### Popis

**Provedení:**

Technicky optimalizováno.

**Upozornění:**

Zvláštní rozměry k dodání na poptávku.

### Technický popis

Rozhraní DUO-LOCK	DL12
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	45 mm
Celková délka L	93 mm
Doporučený krouticí moment	30 Nm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem