

Garant

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302416 20/6
GTIN	4045197436078
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

Bez šroubu pro nastavení délky, **dlouhý**.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Upozornění:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min⁻¹.

Technický popis

Otvor Ø D ₁	6 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Celková délka L	300 mm
Atribut názvu produktu	L = 300 mm
Druh produktu	Prodloužení