



### Akumulátorová okružní pila, Typ: M18FCS66GR



#### Údaje o objednávce

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 078207 M18FCS66GR |
| GTIN           | 4058546483630     |
| Třída artiklu  | 03L               |

#### Popis

##### Provedení:

Výkonná **akumulátorová kotoučová pila M18 FUEL™** udržuje otáčky 6 000 ot./min po celou dobu řezu díky nové baterii FORGE™.

- **Náklon až 50° je možný.**
- **Integrované ofukování prachu udržuje linii řezu viditelnou.**

##### Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

##### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073801–073840. Vhodný pilový kotouč naleznete od č 584075.

#### Technický popis

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Kapacita akumulátoru         | 12 Ah  |
| Ø pilového listu             | 190 mm |
| Maximální hloubka řezu 90°   | 68 mm  |
| Počet obsažených akumulátorů | 1      |
| Typ akumulátoru              | Li-Ion |
| Hmotnost                     | 3 kg   |

## Technický list

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Označení výrobce                                         | M18FCS66GR3-121C                 |
| Ø otvoru pilového listu                                  | 20 mm                            |
| Obal                                                     | Systémový kufřík (HD=Heavy Duty) |
| Provedení                                                | Ruční kotoučová pila             |
| Napětí akumulátorů                                       | 18 V                             |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V             |
| Zdroj energie                                            | napájení z akumulátoru           |
| Maximální vibrace dle EN                                 | $< 2,5 \text{ m/s}^2$            |
| Maximální počet otáček                                   | $6000 \text{ min}^{-1}$          |
| Druh produktu                                            | Pila                             |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/078207-M18FCS66GR>