



Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18ONEFHIW
GTIN	4058546564186
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikačním systémem hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. **1palcový 18V akumulátorový rázový utahovák FUEL™** s kompaktními rozměry dosahuje utahovacího momentu až 2033 Nm, aniž by k tomu potřeboval kabel nebo stlačený vzduch. Integrovaná kontrola počtu nárazů zvyšuje reprodukovatelné výsledky zvoleného nastavení utahovacího momentu. S novým akumulátorem **Forge™ 8,0 Ah**.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 2x M18 Forge™ 8 Ah, nabíječku, HD Box.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Technický popis

Technický list

Maximální utahovací moment 4. stupně	2033 Nm
Počet rázů 3. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M42
Připojení aplikace	OneKey
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Rozměry upínače nástrojů	1 palec
Označení výrobce	M180NEFHI-WF1-802X
Počet rázů 2. stupně	0 - 1650 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Maximální utahovací moment 3. stupně	1800 Nm
Hmotnost	5,9 kg
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet rázů 1. stupně	0 - 1350 min ⁻¹
Typické použití	Heavy Duty
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Počet rázů 4. stupně	0 - 2500 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment 1. stupně	530 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment 2. stupně	1020 Nm
Druh produktu	Rázový utahovák