

**Kleštinový upínací trn ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302465 32
GTIN	4250122600107
Třída artiklu	36E

**Popis****Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER/ESX dle ISO 15488-B.

**Zvláštní příslušenství:**

Kleštiny ER č. 308981 – 309040, sady ER č. 309024 – 309320, utahovací klíč pro ER č. 309680 – 309740.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Pro kleštiny ER	32
Závit M	M16
Rozsah upínání	2 - 20 mm
Náhradní upínací matice ER	32
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309002 8
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309002 17
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308986 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309000 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309000 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308981 3
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309024
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308981 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308981 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308981 20
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308986 10
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308986 4
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309002 19
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309002 12
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309002 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309000 16
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308986 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308981 18
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309002 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309000 12
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309002 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309000 18

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308981 10
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309002 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308981 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309000 11
Sada upínacích kleštín ER 8dílná, 4–16, 20 mms utěsněním	309026
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309000 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309000 10
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308986 19
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308986 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308981 19
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309002 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309000 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309000 20
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309002 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309000 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308981 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308981 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309000 13
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308986 12
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308986 15
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308986 8
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308986 9
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309002 16
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309002 13
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308986 7
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32

ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308986 13
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309002 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309000 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308981 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309000 8
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309002 9
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308986 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308981 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309000 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308981 7
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308986 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308981 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309000 5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308986 17
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308986 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309000 7
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309002 4
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309002 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308981 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308981 8
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308986 6
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309002 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308981 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308981 15
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309002 15

---

ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm

308986 20

---

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm

309000 14

---