

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, Ø stopky/
celková délka L: 50/660****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265076 50/660
GTIN	4069515037488
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:****S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).****Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S! $D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy}$. Užitečná délka = celková délka L minus délka rozpětí (doporučeno = $3 \times D$). Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Celková délka L	660 mm
Sada montážních šroubů	269026 3
Rozsah, který nelze upnout S	269 mm
Doporučená délka upínání	150 mm
Středové přesazení H základního korpusu	5 mm
Ø stopky	50 mm
Provedení	Ocel
Počet chladicích kanálů	1
Připojovací závit	G3/4
Série	Master Mute

Technický list

Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265076-50/660>