



### Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



#### Údaje o objednávce

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 075530 M18FHM121C |
| GTIN           | 4058546564339     |
| Třída artiklu  | 03L               |

#### Popis

##### Provedení:

- **Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.**
- **Vysoce pevná kovová skříň převodovky.**
- **Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.**

Akumulátorové kombi kladivo M18 FUEL™ SDS-MAX s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ s novým akumulátorem FORGE™ 12,0 Ah.

##### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, 1 × akumulátor 18 V / 12 Ah FORGE™, kufřík

##### Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 – č. 073840.

#### Technický popis

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Počet obsažených akumulátorů | 1      |
| Typ akumulátoru              | Li-Ion |
| Rázová energie               | 11 J   |
| Napětí akumulátorů           | 18 V   |

## Technický list

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Zdroj energie                | napájení z akumulátoru    |
| Maximální Ø vrtání do betonu | 45 mm                     |
| Hmotnost                     | 10,2 kg                   |
| Maximální počet rázů         | 2900 min <sup>-1</sup>    |
| Označení výrobce             | M18FHM-121C               |
| Maximální vibrace dle EN     | 9,4 m/s <sup>2</sup>      |
| Rozsah otáček                | 0 - 380 min <sup>-1</sup> |
| Kapacita akumulátoru         | 12 Ah                     |
| Druh produktu                | Vrtací kladivo            |