



Akumulátorová okružní pila, Typ: M18-FMCS66



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078207 M18-FMCS66
GTIN	4058546564070
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová kotoučová pila na kov 66 mm.

- **Velký sběrač špon zachycuje zbytky vznikající při řezání a zajišťuje potřebnou viditelnost.**
- **Technologie suchého řezání umožňuje rychlé, čisté řezání kovů bez otřepů.**

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073801–073840. Vhodný pilový kotouč naleznete od č 584075.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	7,3 kg
Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Počet obsažených akumulátorů	1
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V

Technický list

Ø otvoru pilového listu	16 mm
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	M18-FMCS66-802C
Maximální hloubka řezu 90°	66 mm
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Provedení	Ruční kotoučová pila
Ø pilového listu	203 mm
Druh produktu	Pila

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/078207-M18-FMCS66>