

Mahr

Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i-wi Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434325 12,5
GTIN	4059192066642
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerance. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerance.

Přední část z tvrzeného skla s dotykovými ovládacími panely bez opotřebení, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.

S **integrovaným rádiovým systémem i-wi** pro snadný přenos měřicích dat do každého PC bez kabelu.

Funkce dynamického měření (Max / MIN / MIN-MAX): K testování vystředěného chodu a rovinnosti nebo hledání bodu zvratu.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný. IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Technický popis

Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,004 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelný odečet	0,0005 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	0,65–0,90 N
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	C1
Přepínatelný odečet	0,00002 palec
Oko na zadní straně úchylkoměru	ne
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434325-12,5>