



Kleštinový upínací trn ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302465 40
GTIN	4250122600114
Třída artiklu	36E

Popis

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER/ESX dle ISO 15488-B.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308981 – 309040, sady ER č. 309024 – 309320, utahovací klíč pro ER č. 309680 – 309740.

Technický popis

Rozsah upínání	4 - 26 mm
Náhradní upínací matice ER	40
Pro kleštiny ER	40
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Závit M	M16
Vnější Ø D	63 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308990 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309040 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 24 mm	309040 24
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309040 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309040 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 26 mm	308990 26
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308990 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 21 mm	308990 21
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308990 16
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308992 6
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308992 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309040 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309040 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309040 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308990 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309040 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309040 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308990 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 24 mm	308990 24
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308990 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	308990 22
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308992 18
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308992 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309040 11
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308992 20
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308992 14

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309040 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309040 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 23 mm	308990 23
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308990 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309040 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308990 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309040 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 26 mm	309040 26
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308992 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308990 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 21 mm	309040 21
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309040 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309040 9
Sada upínacích kleštin ER 23dílná 4–26 mm	309028
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	308992 22
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308990 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309040 25
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309040 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308990 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308990 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	308990 25
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309040 13
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308992 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308990 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 23 mm	309040 23
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308990 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308990 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	309040 22
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	308992 25

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm

308990 18

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm

308990 4