

FLUKE.

## Termo kamera v kapesním formátu, Typ: TC01A



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	474025 TC01A
GTIN	195112129005
Třída artiklu	47H

### Popis

#### Provedení:

Robustní, vodivá termo kamera pro viditelné zobrazení infračerveného záření.

- **Režim obraz v obraze: Jednoduché vyhledávání závad díky současnému zobrazení viditelného obrazu a termovize.**
- **Fluke Connect: Jednoduché jištění měření a snímků prostřednictvím WLAN.**

Mobilní varianta ke spojení s**Androidem**.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Pro preventivní údržbu, pro sledování jak mechanických, tak také elektrických zařízení nebo výrobních procesů. Obzvláště vhodná pro údržbu, stavební profese, oblasti topení a instalací, facility management a domovní instalace.

### Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	1
Frekvence snímání obrazu	9 Hz
Zorné pole	56 × 42 stupeň
Velikost detektoru	256 × 192 px

Rozhraní	Fluke Connect
Rozhraní	USB rozhraní
Rozsah teploty	-10 - 550 °C
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ochranná třída IP	IP 54
Přesnost	±2 °C nebo 2%
Kalibrování	Cena na poptávku
Tepelná citlivost	0,05 K
Velikost displeje	3,5 palec
Druh produktu	Termo kamera

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/474025-TC01A>