



Plošný kartáč Ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	574750 50
GTIN	4017359005576
Třída artiklu	57L

Popis

Provedení:

Plošné kartáče s Ø stopky 6 mm.

Použití:

V přímých bruskách, na ohebných hřídelích a na stacionárních strojích. K čištění a odjehlování malých až středně velkých ploch.

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Délka osazení H ₁	28 mm
Maximální počet otáček	10500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	50 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč