



Digitální dutinoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 12-16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428931 12-16
GTIN	4059192064839
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 65
Mezní chyba	0,004 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozměr a	0,5 mm

Technický list

Standardně měřené hloubky	64 mm
Rozsah měření	12 - 16 mm
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,001 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428931-12-16>