



Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů s datovým výstupem a i-wi, Rozsah měření: 6-8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428934 6-8
GTIN	4059192065478
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Vnitřní rychloměřiče s pákovým zasouváním v celém rozsahu měření. Velký otočný (270°) dotykový displej s praktickými měřicími funkcemi, např. 3 PRESET, ukazatel tolerance 3 barevnými LED diodami a symboly na displeji, ABS.

S integrovaným rádiovým systémem i-wi ke snadnému bezdrátovému přenosu naměřených dat do každého PC.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 vel. STICK.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
---------------	--------------------

Technický list

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozměr a	1,5 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Rozlišení	0,001 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	0,004 mm
Rozsah měření	6 - 8 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměry

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428934-6-8>