

Mahr

Digitální rychloměřič vnitřních rozměrů s datovým výstupem a i-wi, Rozsah měření: 50-60mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428934 50-60 |
| GTIN | 4059192065560 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Vnitřní rychloměřiče s pákovým zasouváním v celém rozsahu měření. Velký otočný (270°) dotykový displej s praktickými měřicími funkcemi, např. 3 PRESET, ukazatel tolerance 3 barevnými LED diodami a symboly na displeji, ABS.

S integrovaným rádiovým systémem i-wi ke snadnému bezdrátovému přenosu naměřených dat do každého PC.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 vel. STICK.

Technický popis

| | |
|--|--------------------|
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Ochranná třída IP | IP 65 |

Technický list

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Rozsah měření | 50 - 60 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Standardně měřené hloubky | 79 mm |
| Mezní chyba | 0,005 mm |
| Rozměr a | 0,5 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | USB rozhraní |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock |
| Funkce Preset | ano |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměry |

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428934-50-60>