



Samostmívací svářecí kukla optrel® helix clt, Typ: HELIX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Třída artiklu	09U

Popis

Provedení:

Automatická svařovací přilba optrel® Helix clt má čirý **posuvný výklopný štít** na rychlý přechod na broušení a jiné práce. Vnitřní antireflexní jednotka s patentovaným výřezem na nos přibližuje antireflexní čočku k očím a umožňuje tak **větší zorné pole** ve srovnání se standardními antireflexními kazetami. Příjemně jasné a věrné barevné vidění díky **světelným stavům stupně ochrany 2**. Čelenka optrel **ISOFIT®** umožňuje trojrozměrné přizpůsobení jakémukoli tvaru hlavy od S do XL.

Tmavé ochranné stupně: 4–12.

- **Stupeň jasu:** 2
- **S Li-polymerovým akumulátorem 280 mAh s možností dobíjení přes micro-USB zásuvku a solární články (životnost akumulátoru 300 až 500 nabíjecích cyklů)**
- **Barva:** černá
- **Zorné pole svářecího filtru:** Podle nastavení čelenky 2,3 až 6,3krát zorné pole standardní antireflexní kazety o rozměrech 100 x 50 mm

Použití:

MIG/MAG svařování, elektrodové svařování, WIG svařování a svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Série	optrel® helix clt
Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Klasifikace dle normy EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Počet obsažených baterií	1
Doba přepnutí tma-světlo	100 - 2000 ms
Druh produktu	Svářečská maska

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/097976-HELIX>