



Kompaktní brusný kotouč s hranou U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566315 40
GTIN	4027497233472
Třída artiklu	53L

Technický popis

Zrnitost	40
Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Brusné zkratky	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

Technický list

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		