



Brusný kotouč (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Zrnitost: 36



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566314 36
GTIN	4027497228027
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Brusný kotouč se **samoostřícím keramickým zrnem (CER)** a integrovaným opěrným talířem vyztuženým skleněnými vlákny. **Agresivní broušení** fibrového kotouče v kombinaci s **klidným chodem** a předností životnosti vějířovitého brusného kotouče.

- **Jeden nástroj místo dvou: Nahrazuje vláknové a hrubovací kotouče - není nutná výměna, použití bez zvláštní upínací příruby.**
- **Maximální výkon díky opěrné podložce vyztužené skelným vláknem a přesně tvarovanému keramickému zrně Precision Shaped.**
- **Konstrukce s výrazným tvarováním pro obrábění rovných ploch, dokonalou synchronizaci a vysokou agresivitu.**
- **Extrémně dlouhá životnost pro maximální hospodárnost.**

Použití:

Použití na plochách a na hranách.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	36

Technický list

Ø kotouče	125 mm
Brusné zkratky	keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Nosný talíř	Opěrný talíř ze skelné tkaniny
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Doporučený úhel nastavení	5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		