



Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070215 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort. Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák s rychlovýměnným vrtacím sklíčidlem.

- **Systém výměnné hlavy 4 v 1 se čtyřmi různými nastavci.**
- **Konstrukční délka jen 185 mm.**

Rozsah dodávky:

Sada s 10mm kovovým sklíčidlem, úhlovým šroubovacím nástavcem, excentrickým nástavcem, 6 mm nástavcem HEX, včetně 2x 12V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátoru M12 B2, nabíječky, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický popis

Typické použití	Medium
-----------------	--------

Technický list

Maximální otáčky 1. stupně	0 - 400 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	M12 FDDXKIT-202X
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Vhodné pro materiál	Dřevo
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	0,9 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1600 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment tvrdý	34 Nm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	34 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/070215-M12FDDXK2>