



Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací skličidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **Mimořádně kompaktní design s délkou pouhých 132 mm, ideální k použití v uzavřených prostorech.**
- **Mechanická kluzná spojka se 13 úrovněmi točivého momentu.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický popis

Označení výrobce	M12 BLDDRC-202C
Typ akumulátoru	Li-Ion

Technický list

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Vhodné pro materiál	Dřevo
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	22 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální otáčky 2. stupně	1550 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	40 Nm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 10 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Typické použití	Medium
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 470 min ⁻¹
Hmotnost	2,8 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák