



Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075530 M12FHAC
GTIN	4058546563493
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.
- Vysoce pevná kovová skříň převodovky.
- Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.

Akumulátorové kombinované vrtací kladivo 12 V / 5,0 Ah FUEL™ s bezkartáčkovým motorem POWERSTATE. Optimalizováno pro otvory Ø 4 – 10 mm do betonu a zdiva.

Elektronika Redlink-Plus – ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky, 2 × 12 V / 5 Ah High-Output akumulátoru, boxu HD-Box.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 – č. 073840.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	13 mm
Hmotnost	1,9 kg

Technický list

Rázová energie	1,1 J
Maximální počet rázů	4410 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	M12 FHAC16-502X
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Maximální vibrace dle EN	10,5 m/s ²
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozsah otáček	0 - 1200 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací kladivo